

離床センサー iサポート (ベッド内蔵型)

電動ベッド WRX / AX シリーズ対応

センサーで検知した情報により、1 起き上がり / 2 離床 / 3 見守り を判断しご利用者さまの状態をナースコールに通知^{※1}することができます。

※1 既存のナースコール設備に分岐ボックスの接続が必要です。詳しくはお問い合わせください。



- シンプルで使いやすい簡単操作
- 設定はボタンを選んで押すだけ
- ご利用者さまの状態や用途に合わせて設定
- 内蔵型なので、ベッド周りはスッキリ

高い
検知率

起き上がり

91%

離床


99%

ベッドのあらゆる使用パターンによる検証の結果、
iサポートは起き上がりおよび離床の高い検知率を実現しました。
シンプルな操作性ながら、より正確な検知判定が可能です、

3つの通知モードを搭載

1


起き上がり



ご利用者さまが起き上がったタイミングで通知することで転落や転倒を防ぐことができます。

2


離床



ご利用者さまがベッドから離床したときに通知します。

3


見守り



ご利用者さまがベッドから離床してから10分後に通知します。(トイレなどを想定)

フロアーライト/オプション

ご利用者さまがベッドから離床した時に点灯します。足元を照らすので夜間のトイレの際なども安心です。ベッドに戻ると自動で消灯するので、再度の設定は不要です。(スイッチでの操作も可能です。)



離床センサーのデモンストレーションを実施しております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

※製品のデザイン・仕様は変更されることがありますので、ご了承ください。

